



80100087

Bipolares Kabel



Technische Daten

Maße und Gewichte

Kabel Länge	5 m
-------------	-----

Grundeigenschaften

Kabel Stecker instrumentenseitig	Rundstecker für BiTech, MITHRAS, WAVE, PLASMALoop
Kabel Stecker generatoreseitig	Martin, Berchtold, Aesulap GK 55, GK 60

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	N/A
Verordnung (EU) 2017/745	Klasse I
FDA Zulassung	Klasse II

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 1 kVp
Verpackungseinheit	1

