

89217040

Monopolarer Elektrodenhandgriff



Technische Daten

Maße und Gewichte

Maße mm

Grundeigenschaften

Schaftdurchmesser 4 mm

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar Ja

Manuelle Wiederaufbereitung Ja, bezogen auf IFU

Waschmaschine 95 °C

Autoklav-Sterilisation max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG Klasse IIb

Verordnung (EU) 2017/745 N/A

FDA Zulassung N/A

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung max. 5 kVp

Verpackungseinheit 1

GTIN 04250418728171