

**89218024**

# Monopolarer Elektrodenhandgriff



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Maße	mm
------	----

### Grundeigenschaften

Schaftdurchmesser	2,4 mm
-------------------	--------

### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 5 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418728188